

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih Vario, višina 950 mm, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče v mm/število predalov: 1000/1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	923517 1000/1
GTIN	4062406118280
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo z odlagalno polico, globina 300 mm. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Enoročna zapora proti izvlečenju** predalov preprečuje odpiranje predala med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 125

Obseg dobave:

2 × nožni deli s kolesi, ohišje s predalom, odlagalna polica, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
--	---

Masa	58,3 kg
Višina ohišja predalnega bloka	200 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Material delovne plošče	Temni Eluplan
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	125 mm
Uporabna širina predalov v G	20
ComfortClose	ne
Globina delovne plošče	750 mm
maksimalna nosilnost transportne enote	250 kg
Višina	950 mm
Ročaj	ne
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Material roba	Poliuretán
Serija	vario
Serija	vario
Uporabna globina predalov	500 mm
Število predalov	1
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
možnost znižanja	ne
Blažilnik udarcev	ne
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno

Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče 700 mm	927140 700
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 125 mm	927805 125