

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih Vario, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče v mm/število predalov: 1000



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	923514 1000
GTIN	4062406118334
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo z odlagalno polico, globina 300 mm. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Obseg dobave:

2 × nožni deli s kolesi, 2 × par kotnih ojačitev, odlagalna polica, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Serija	vario
Serija	vario
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Material delovne plošče	Multipleks-bukev

Tekalna površina ne pušča sledi	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število predalov	0
Material roba	Poliuretan
Blažilnik udarcev	ne
Višina	950 mm
ComfortClose	ne
Globina delovne plošče	750 mm
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Masa	51,5 kg
možnost znižanja	ne
Ročaj	ne
maksimalna nosilnost transportne enote	250 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče
700 mm

927140 700