

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih Vario, višina 950 mm, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče v mm/število predalov: 1000**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923517 1000
GTIN	4062406118341
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo z odlagalno polico, globina 300 mm. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Obseg dobave:

2 × nožni deli s kolesi, 2 × par kotnih ojačitev, odlagalna polica, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Število koles za zavijanje z zavoro	2
Tekalna površina ne pušča sledi	da
maksimalna nosilnost transportne enote	250 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2

Ø trdno nameščenege kolesa	125 mm
Število predalov	0
Blažilnik udarcev	ne
Debelina delovne plošče	50 mm
ComfortClose	ne
Višina	950 mm
možnost znižanja	ne
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Material delovne plošče	Temni Eluplan
Globina delovne plošče	750 mm
Ročaj	ne
Masa	41,5 kg
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Material roba	Poliuretan
Serija	vario
Serija	vario
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče
700 mm

927140 700