

Garant GRIDLINE

**Delovna miza na kolesih Vario, višina 850 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče v mm/število predalov: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923504 1000
GTIN	4062406118303
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo z odlagalno polico, globina 300 mm. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

**Obseg dobave:**

2 × nožni deli s kolesi, 2 × par kotnih ojačitev, odlagalna polica, delovna plošča.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ročaj	ne
maksimalna nosilnost transportne enote	250 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2

Serija	vario
Serija	vario
Masa	50,3 kg
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Višina	850 mm
ComfortClose	ne
možnost znižanja	ne
Debelina delovne plošče	50 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Globina delovne plošče	750 mm
Material roba	Poliuretan
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Blažilnik udarcev	ne
Število predalov	0
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

---

## Pribor

Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče  
700 mm

927140 700