

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 1000/2mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922581 1000/2
GTIN	4062406214524
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Predal s prednjo višino v mm: 75, 150

Obseg dobave:

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	500 mm
Masa	98 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Število predalov	2
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Višina	850 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Višina ohišja predalnega bloka	300 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	225 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	20
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Serija	vario
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Nožni del Višina 800 mm	927000 800
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/2	927600 300/2
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 1000 mm	926001 1000