

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922581 2000/2
GTIN	4062406214548
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Predal s prednjo višino v mm: 75, 150

**Obseg dobave:**

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)

400 kg

Uporabna globina predalov v G	20
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Višina ohišja predalnega bloka	300 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	225 mm
Višina	850 mm
Število predalov	2
Uporabna globina predalov	500 mm
Serija	vario
Uporabna širina predalov v G	20
Masa	126 kg
Uporabna širina predalov	500 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

---

## Pribor

---

Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5	950320 150/5
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Prosojna podloga iz mehkega PVC Širina 2000 mm	951951 2000
Pedal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Garnitura čistila in olja za nego Tip 1	926403 1
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1	950320 75/1
Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Pedal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Nožni del Višina 800 mm	927000 800
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 2000 mm	926001 2000

Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/2

927600 300/2