

**HOLEX****Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: G0618****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 G0618
GTIN	4045197723628
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar HOLEX** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Koničasti lok** (SPG).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Ø glave	6 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Opis oblike	Koničasti lok
Celotna dolžina	50 mm
Oblika	G0618
Kratka ozobja	Z7
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	18 mm
Serija	Ozobje Z7

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		