

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 950 mm, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 1000/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922597 1000/2
GTIN	4062406214678
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Predal s prednjo višino v mm: 75, 150

**Obseg dobave:**

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

## Tehnični opis

Serija	vario
Masa	99 kg
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Višina ohišja predalnega bloka	300 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Višina	950 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Število predalov	2
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	225 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

---

**Pribor**

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Nožni del Višina 900 mm	927000 900
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/2	927600 300/2
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Delovna ploščas temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1000 mm	926241 1000