

bimos

Stol za lažjo stojo – ESD, PU-pena, s talnimi drsniki in obročem za noge, Tip: ESD**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972702 ESD
GTIN	4016849552064
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Aluminijasto podnožje s 5 ročkami (Ø 600 mm). S **plinsko tlačno vzmetjo** za brezstopenjsko nastavljanje višine. Sedežna površina iz mehke poliuretanske pene z valovitim profilom. **Mehko sedenje in trdna namestitvev**, valoviti profil omogoča kroženje zraka (klimatsko udobje).

Ergonomična opora za hrbet (višina 190 mm) podpira sedenje v pravem položaju. PU-pena, mehka, udobna, pralna.

Uporaba:

Idealna kombinacija za stojo in sedenje. Za stoječa ali sedeča delovna mesta ali kombinacijo obeh.

Stol za lažjo stojo s talnimi drsniki – za delovno višino od 720 – 1000 mm.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Tehnični opis

Standard	DIN 68877
----------	-----------

Ø talnega križa	580 mm
z naslonjalom	da
Globina sedeža	300 mm
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Material talnega križa	Poliran aluminij
Nastavljanje naklona sedeža	ne
Višina naslonjala za roke	190 mm
Material sedežne površine	PU-pena
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Širina sedeža	340 mm
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Nosilnost stola	120 kg
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Območje nastavljanja višine	510 - 780 mm
Vrsta izdelka	ESD-stol za lažjo stojo

Pribor

ESD-talni drsnik(1 garnitura = 5 kosov)	963190
---	--------