



Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: AS0616



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 540750 AS0616 |
| GTIN | 4045197723451 |
| Razred artikla | 52D |

Opis

Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Valjasta oblika (ZYAS), s čelnim ozobljem.**

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Vrsta ozobja | križno ozobljeni |
| Celotna dolžina | 50 mm |
| Oblika | AS0616 |
| Ø glave | 6 mm |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja |
| Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem |
| Kratka oznaka | Z7 |
| Ø držala | 6 mm |
| Dolžina glave | 18 mm |
| Serijska | Ozobje Z7 |

| | |
|------------------|-------------|
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| Uni | primerno | | |