

**HOLEX****Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: D1614****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 D1614
GTIN	4045197723598
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar HOLEX** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Krogla** (KUD).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Opis oblike	Krogla
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Oblika	D1614
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø glave	16 mm
Celotna dolžina	60 mm
Kratica ozobja	Z7
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	14 mm

Serijska	Ozobje Z7
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		