

HOLEX**Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: G1225****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 540750 G1225 |
| GTIN | 4045197723642 |
| Razred artikla | 52D |

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Koničasti lok** (SPG).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja |
| Vrsta ozobja | križno ozobljeni |
| Opis oblike | Koničasti lok |
| Oblika | G1225 |
| Ø glave | 12 mm |
| Kratka ozobja | Z7 |
| Celotna dolžina | 70 mm |
| Ø držala | 6 mm |
| Dolžina glave | 25 mm |
| Serijska | Ozobje Z7 |

| | |
|------------------|-------------|
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| Uni | primerno | | |