




## Precizni notranji merilnik KT, Merilno območje: 55-250mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	435125 55-250
GTIN	2050001051066
Razred artikla	46D

### Opis

#### Izvedba:

Dvotočkovni primerjalni merilnik v **vrtljivi izvedbi**. Za merjenje notranjih profilov in ozobljenj, zobatih zarez in klinastih pestnih profilov. Visoka natančnost in zanesljivost zaradi segmentnega krmiljenja hoda merilnega nastavka. Zaradi zamenljivih merilnih nastavkov pokriva široko merilno območje. Za vpenjanje krogličnih nastavkov so merilni nastavki opremljeni z notranjim navojem. Kroglice iz karbidne trdine za merilne nastavke so na voljo že od  $\varnothing 0,5\text{mm}$  s korakom  $0,001\text{ mm}$  (toleranca  $< 2\ \mu\text{m}$ ).

#### Obseg dobave:

Držalo za naprave s tipalnim nastavkom in merilnimi nastavki, brez kroglastih nastavkov in prikazovalnika.

#### Dodatni pribor:

Kroglični nastavki s krogli iz karbidne trdine, komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322.

#### Napotek:

Izvedba v obliki merilnega trna za zanesljivo in hitro merjenje brez vrtenja po ponudbi.

### Tehnični opis

Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 $\mu\text{m}$
Število merilnih nastavkov	7
Število merilnih ploščic	3
Merilna globina	177 mm

Merilno območje	55 - 250 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

## Pribor

komparatorja ± merilno območje/odčitek 130/5 μm	434674 130/5
komparatorja ± merilno območje/odčitek 250/10 μm	434674 250/10
komparatorja ± merilno območje/odčitek 50/1 μm	434674 50/1
Induktivni komparator Extramess Tip 2001	434670 2001
komparatorja ± merilno območje/odčitek 25/0,5 μm	434674 25/0,5