

**Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: M1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 M1020
GTIN	4045197723703
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Koničasti stožec** (SKM).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Ø glave	10 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Oblika	M1020
Kratica ozobja	Z7
Celotna dolžina	64 mm
Opis oblike	Koničasti stožec
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm
Serijska	Ozobje Z7

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		