

**HOLEX****Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: A1625****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 A1625
GTIN	4045197723406
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar HOLEX** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Celotna dolžina	70 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Oblika	A1625
Kratika ozobja	Z7
Ø glave	16 mm
Opis oblike	Valj brez čelnega ozobja
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Serijska	Ozobje Z7
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		