

HOLEX**Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: C0820****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 C0820
GTIN	4045197723512
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Okrogli valj** (WRC).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Celotna dolžina	63 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Oblika	C0820
Ø glave	8 mm
Opis oblike	Okrogli valj
Kratica ozobja	Z7
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	19 mm
Serija	Ozobje Z7

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		