



Momentni izvijač brez skale, ESD, Maksimalni vrtilni moment: 34cNm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659954 34
GTIN	4013288179210
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Ročaj **Kraftform** za neutrudljiv prenos potrebnih zateznih vrtilnih momentov. Z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov **Rapidaptor** z držalom C 6,3 in E 6,3.

Nastavljanje vrtilnega momenta s pomočjo naprave za preverjanje momentnih orodij (art. 654300–654460) in 6-kotnega nasadnega ključa ZK7 (oz. ZK10 pri vel. 600). **Tovarniško so ključi vnaprej nastavljeni na vrednost zateznega vrtilnega momenta, ki je v praksi največkrat potreben.**

Ročaj iz prevodne umetne mase, **primerno za ESD.**

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Neomejen vrtilni moment za odvijanje.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	34 cNm
Območje vrtilnega momenta	0,1 - 0,34 Nm
Možnost protokoliranja podatkov	ne

Preklop odčitavanja	cNm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilni postopek	Vrtilni moment
Način priključka	Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Območje vrtilnega momenta	10 - 34 cNm
Merilno orodje	(mehansko)
Masa	122 g
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Povratne informacije	izklopilno
Celotna dolžina L	133 mm
nastavljeni vrtilni moment	0,1 Nm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Standard	DIN EN ISO 6789
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±6 %
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3
Vpenjalo za vijačne nastavke	F 6,3
Oznaka proizvajalca	7400 ESD pre-set, 89 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Fiksno nastavljen vrtilni moment	ne
Vrsta izdelka	Momentni izvijač