

**HOLEX****Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: AS1625****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 AS1625
GTIN	4045197723499
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar HOLEX** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Valjasta oblika (ZYAS), s čelnim ozobjem.**

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Oblika	AS1625
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Celotna dolžina	70 mm
Kratica ozobja	Z7
Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø glave	16 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Serijska	Ozobje Z7

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		