

**HOLEX****Mali roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: G0613****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546910 G0613
GTIN	4045197724311
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

**Roto rezkarji HOLEX** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkar iz karbidne trdine s držalom  $\varnothing$  3 mm.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ glave	6,3 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Kratica ozobja	Z7
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Celotna dolžina	45 mm
Opis oblike	Koničasti lok
Oblika	G0613
$\varnothing$ držala	3 mm
Dolžina glave	12,7 mm
Serijska	Ozobje Z7

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		