

HOLEX**Mali roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: D0605****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546910 D0605
GTIN	4045197724250
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Mali roto rezkar iz karbidne trdine s držalom Ø 3 mm. **Krogla** (KUD).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Oblika	D0605
Opis oblike	Krogla
Celotna dolžina	38 mm
Kratica ozobja	Z7
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø glave	6,3 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø držala	3 mm
Dolžina glave	5 mm
Serijska	Ozobje Z7
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		