

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice: 40/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	250 mm
Podložna ploščica	259031 18
Spona, vijak, vzmet	259035 1
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 4040S19
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Velikost ploščice	19 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	45 mm
Velikost držala	40 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 13
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vijak za podložno ploščico 10-del. Tip 2	259026 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Podložna ploščica Tip 36	259031 36
Podložna ploščica Tip 18	259031 18
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500