

HOLEX**Mali roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: E0307****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546910 E0307
GTIN	4045197724267
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkar iz karbidne trdine s držalom \varnothing 3 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Vrsta ozobja	križno ozobljeni
\varnothing glave	3 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Kratica ozobja	Z7
Opis oblike	Kaplja
Oblika	E0307
Celotna dolžina	38 mm
\varnothing držala	3 mm
Dolžina glave	5,5 mm
Serija	Ozobje Z7
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		