

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 40/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	250 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 4040S19
Funkcijska širina L ₄	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Spona, vijak, vzmet	259035 1
Podložna ploščica	259031 18
Dolžina glave L ₁	45 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 13
Velikost ploščice	19 mm
Velikost držala	40 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Vijak za podložno ploščico 10-del. Tip 2	259026 2
Podložna ploščica Tip 18	259031 18
Podložna ploščica Tip 36	259031 36
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500