

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 40/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PCLNR/L 4040S19
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Funkcijska širina L ₄	50 mm
Kolenska ročica	259015 1
Velikost ploščice	19 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 1
Velikost držala	40 mm
Garnitura vzmeti	259044 1
Dolžina glave L ₁	45 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Podložna ploščica	259031 17
Vijak kolenske ročice	259018 1
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 7	259044 7
Podložna ploščica Tip 16	259031 16
Vijak kolenske ročice Tip 1	259018 1
Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Podložna ploščica Tip 36	259031 36
Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Kolenska ročica Tip 1	259015 1
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 1	259047 1
Garnitura vzmeti10-del. Tip 1	259044 1