

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 40/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	19 mm
Garnitura vzmeti	259044 1
Funkcijska širina L ₄	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Podložna ploščica	259031 17
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 1
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 4040S19
Vijak kolenske ročice	259018 1
Kolenska ročica	259015 1
Celotna dolžina L	250 mm
Dolžina glave L ₁	45 mm
Velikost držala	40 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 16	259031 16
Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Kolenska ročica Tip 1	259015 1
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 1	259047 1
Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Garnitura vzmeti10-del. Tip 7	259044 7
Podložna ploščica Tip 36	259031 36
Garnitura vzmeti10-del. Tip 1	259044 1
Vijak kolenske ročice Tip 1	259018 1