

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 40/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250022 40/19
GTIN	4062406119256
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
ISO-oznaka držala	PCKNR/L 4040S19
Dolžina glave L ₁	45 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 1
Podložna ploščica	259031 17
Kolenska ročica	259015 1
Celotna dolžina L	250 mm
Velikost ploščice	19 mm
Garnitura vzmeti	259044 1
Velikost držala	40 mm
Funkcijska širina L ₄	50 mm
Vijak kolenske ročice	259018 1
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 7	259044 7
Podložna ploščica Tip 36	259031 36
Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 1	259047 1
Garnitura vzmeti10-del. Tip 1	259044 1
Podložna ploščica Tip 16	259031 16
Vijak kolenske ročice Tip 1	259018 1
Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Kolenska ročica Tip 1	259015 1