

HOLEX**Mali roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: C0313****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546910 C0313
GTIN	4045197724212
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkar iz karbidne trdine s držalom \varnothing 3 mm. **Okrogli valj** (WRC).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Opis oblike	Okrogli valj
Oblika	C0313
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
\varnothing glave	3 mm
Kratica ozobja	Z7
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Celotna dolžina	38 mm
\varnothing držala	3 mm
Dolžina glave	14 mm
Serija	Ozobje Z7
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		