

## ALLURIS

**Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB), Merilno območje: 2500N****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478987 2500
GTIN	4260244680895
Razred artikla	47F

**Opis****Izvedba:**

- **Robustni merilniki sile v priročnem ohišju iz aluminijeve tlačne litine za merjenje tlačnih in nateznih sil v razponu od 0,001 do 2500 N.**
- **Zaščita pred preobremenitvijo do 500 % in zaščita merilne gredi.**
- **Montažni navoj za dodatne ročaje.**
- **Natančno pozicioniranje z vodilnimi zatiči na različnih preskusnih mestih.**
- **Visoka frekvenca meritev za natančno zajemanje temenske vrednosti pri določanju lomne oz. pretržne sile.**
- **Pomnilnik merilnih vrednosti s statističnim nadzorom in nadzorom mejne vrednosti.**
- **USB vmesnik za prenos podatkov na računalnik.**

**Prednosti:**

Vrednotenje podatkov in krmiljenje naprave za preizkušanje v kombinaciji z motornimi napravami za preizkušanje. **Vključno s certifikatom o kalibriranju DAkkS.**

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

**Merjenje tlačnih in nateznih sil na področju kontrole kakovosti in proizvodnje.** Uporabna kot prenosna ročna naprava za merjenje tudi na prostem ter na preizkusnih mestih ali napravah. Pritrdilni navoji, ki so integrirani v ohišju, so namenjeni pritrditvi naprave na preizkusnih mestih ali za montažo dodatnih ročajev.

**Obseg dobave:**

Merilnik sile v zaščitnem kovčku, pribor za privijačenje in obremenitev (ploščata glava, glava za utore, konus, kavelj) ter hitra navodila.

Programska oprema FMI-AnalyzePro+.

## Tehnični opis

Točnost	±0,15 maksimalne vrednosti (±1 digit) %
Priključni navoj	M10
Dolžina	150 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Širina	82 mm
Merilno območje	2500 N
Ločljivost	1 N
Višina	29 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Merilniki moči