

Garant GRIDLINE

Delovna postaja mLevel s ploščo Eterlux, svetla, Dolžina: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920004 1500
GTIN	4062406119430
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Delovna postaja mLevel, je delovno mesto, prilagojeno vašim potrebam. Klasično ročno nastavljanje delovne višine v rastru 25 mm. Z vijaki za utrditev se na nožnih delih nastavi višina celotnega delovnega mesta. Miza je za lažje nastavljanje delovne višine na notranji strani opremljena z natančno skalo.

Lakiranje:

Nožni del antracitni RAL 7016, **konfiguracija ni možna.**

Dvižni steber, eloksiran aluminij, **konfiguracija ni možna.**

Stranice in zadnja stena svetlo sive RAL 7035, **prašnata barva, možnost konfiguracije.**

Tehnični opis

Širina	1500 mm
Model	mLevel
Masa	70 kg
Obloga delovne plošče	Eterlux (melamin/fenolna smola)
Globina	800 mm
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	ne

Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	750 - 1000 mm
Globina delovne plošče	700 mm
Brezstopenjsko nastavljanje višine	ne
Serija	Delovna postaja
Debelina obloge	2,7 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Princip nastavljanja višine	kompletna postavitvev
Material delovne plošče	Eterlux
Površina delovne plošče	Prevleka, zelo odporna proti praskam in vročini
Debelina delovne plošče	40 mm
Barva površine delovne plošče	svetlo siva
Nastavljanje višine delovnega mesta	750-1000 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	mehansko
Debelina plošče	40 mm
Izravnavna višine	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize

Pribor

Odlagalna polica, uporabna globina 810 mm Primerno za tip 1500	920211 1500
Par tekočih valjev Tip 1	920212 1
Kanban osnovno ogrodjemLevel in eLevel+ Globina 400 mm	920201 400

Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 500/5	927600 500/5
Nosilni steber Višina 962 mm	928010 962
Nosilni steber Višina 200 mm	928010 200
Ohišje računalnika 16G Višina 500 mm	927335 500
Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 500/5	927315 500/5
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 200/1	927600 200/1
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 400/4	927600 400/4
Multifix Primerno za tip 300	928201 300
Predal za tipkovnico Tip 1	927341 1
Nosilni steber Višina 481 mm	928010 481
Ohišje predalnega bloka 24G na kolesih Višina ohišja/ število predalov 500/5 mm	927620 500/5
Nosilni steber Višina 1362 mm	928010 1362
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/2	927600 300/2
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 400/3	927300 400/3
Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 500/4	927315 500/4
Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 500/3	927315 500/3
Držalo za računalnik Tip M	928753 M
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 300/3	927300 300/3
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 400/4	927300 400/4
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/3	927600 300/3
Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 400/4	927315 400/4
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 300/2	927300 300/2