

Garant GRIDLINE

Delovna postaja eLevel+ s ploščo Eterlux, svetla, Dolžina: 1000mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 920024 1000 |
| GTIN | 4062406119546 |
| Razred artikla | 91P |

Opis**Izvedba:**

Delovna postaja eLevel+ – električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Delovna višina se nastavi na elektronskem panelu za upravljanje. Panel za upravljanje je opremljen s prikazovalnikom in spominsko funkcijo. Prek panela se nastavi višina celotnega delovnega mesta.

Lakiranje:

Nožni del antracitna RAL 7016, **konfiguracija ni možna.**

Dvižni steber iz eloksiranega aluminija, **konfiguracija ni mogoča.**

Stranice in zadnja stena svetlo siva RAL 7035 **prašno barvano, možnost konfiguracije.**

Napotek:

- Pri uporabi ohišij za vijakno pritrditev pod delovno ploščo upoštevajte, da ohišja ne smejo preseči maksimalne višine 500 mm.
- **Pozor: pri postavitvi več delovnih mest v vrsto uporabite pločevinaste zaščitne ploščice art. 920350 (nevarnost zmečkanja).**

Velikosti z .../2 so opremljene z alternativno dvižno enoto. Tehnični podatki so podobni, kot pri prejšnjih dvižnih enotah, z manjšimi odstopanji. Upravljalna plošča je pri teh velikostih vizualno drugačna, funkcionalno pa enaka.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------|
| Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do | 700 - 1000 mm |
|---|---------------|

| | |
|--|--|
| Globina delovne plošče | 700 mm |
| Dolžina delovne plošče | 1000 mm |
| Serija | Delovna postaja |
| Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo | da |
| Širina | 1000 mm |
| Princip nastavljanja višine | Samo z delovno ploščo |
| Barva površine delovne plošče | svetlo siva |
| Višina z zadnjo steno | 1000 mm |
| Masa | 78 kg |
| Material delovne plošče | Eterlux |
| Obloga delovne plošče | Eterlux (melamin/fenolna smola) |
| Debelina delovne plošče | 40 mm |
| Globina | 800 mm |
| Model | eLevel+ |
| Debelina obloge | 2,7 mm |
| Brezstopenjsko nastavljanje višine | da |
| Površina delovne plošče | Prevleka, zelo odporna proti praskam in vročini |
| Tip vtikača, vhod | F |
| Nazivna napetost | 250 V |
| Nastavljanje višine delovnega mesta | 700-1000 mm |
| Konstruktivna izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 250 kg |
| Izvedba nastavljanja višine | električni |
| Debelina plošče | 40 mm |
| Izravnavna višine | 25 mm |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Delovne mize |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 500/5 | 927600 500/5 |
| Nosilni steber Višina 200 mm | 928010 200 |
| Predal za tipkovnico Tip 1 | 927341 1 |
| Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 500/5 | 927315 500/5 |
| Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 300/3 | 927300 300/3 |
| Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 500/3 | 927315 500/3 |
| Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 400/4 | 927300 400/4 |
| Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/3 | 927600 300/3 |
| Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 500/4 | 927315 500/4 |
| Nosilni steber Višina 1362 mm | 928010 1362 |
| Ohišje računalnika 16G Višina 500 mm | 927335 500 |
| Multifix Primerno za tip 300 | 928201 300 |
| Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/2 | 927600 300/2 |
| Nosilni steber Višina 962 mm | 928010 962 |
| Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 400/4 | 927600 400/4 |
| Pločevina za rezanje za delovno postajo Primerno za globino delovne postaje 800 mm | 920350 800 |
| Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 200/1 | 927600 200/1 |
| Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 400/4 | 927315 400/4 |
| Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 300/2 | 927300 300/2 |
| Nosilni steber Višina 481 mm | 928010 481 |
| Držalo za računalnik Tip M | 928753 M |
| Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 400/3 | 927300 400/3 |

Ohišje predalnega bloka 24G na kolesih Višina ohišja/
število predalov 500/5 mm

927620 500/5