

Garant GRIDLINE

Delovna postaja mLevel s ploščo Eterlux, svetla, Dolžina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920004 1000
GTIN	4062406119423
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Delovna postaja mLevel, je delovno mesto, prilagojeno vašim potrebam. Klasično ročno nastavljanje delovne višine v rastru 25 mm. Z vijaki za utrditev se na nožnih delih nastavi višina celotnega delovnega mesta. Miza je za lažje nastavljanje delovne višine na notranji strani opremljena z natančno skalo.

Lakiranje:

Nožni del antracitni RAL 7016, **konfiguracija ni možna.**

Dvižni steber, eloksiran aluminij, **konfiguracija ni možna.**

Stranice in zadnja stena svetlo sive RAL 7035, **prašnata barva, možnost konfiguracije.**

Tehnični opis

Debelina obloge	2,7 mm
Princip nastavljanja višine	kompletna postavitev
Barva površine delovne plošče	svetlo siva
Površina delovne plošče	Prevleka, zelo odporna proti praskam in vročini
Serija	Delovna postaja
Material delovne plošče	Eterlux
Debelina delovne plošče	40 mm

Dolžina delovne plošče	1000 mm
Brezstopenjsko nastavljanje višine	ne
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	ne
Masa	60 kg
Širina	1000 mm
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	750 - 1000 mm
Globina delovne plošče	700 mm
Obloga delovne plošče	Eterlux (melamin/fenolna smola)
Model	mLevel
Globina	800 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	750-1000 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	mehansko
Debelina plošče	40 mm
Izravnavna višine	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize

Pribor

Kanban osnovno ogrodjeLevel in eLevel+ Globina 400 mm	920201 400
Par tekočih valjev Tip 1	920212 1
Odlagalna polica, uporabna globina 810 mm Primerno za tip 1000	920211 1000
Multifix Primerno za tip 300	928201 300

Nosilni steber Višina 962 mm	928010 962
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/3	927600 300/3
Držalo za računalnik Tip M	928753 M
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 400/4	927300 400/4
Ohišje predalnega bloka 24G na kolesih Višina ohišja/ število predalov 500/5 mm	927620 500/5
Nosilni steber Višina 200 mm	928010 200
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 200/1	927600 200/1
Ohišje računalnika 16G Višina 500 mm	927335 500
Predal za tipkovnico Tip 1	927341 1
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/2	927600 300/2
Nosilni steber Višina 481 mm	928010 481
Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 400/4	927315 400/4
Nosilni steber Višina 1362 mm	928010 1362
Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 500/5	927315 500/5
Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 500/3	927315 500/3
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 300/3	927300 300/3
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 400/3	927300 400/3
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 400/4	927600 400/4
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 300/2	927300 300/2
Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi Višina ohišja v mm/ število predalov 500/4	927315 500/4
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 500/5	927600 500/5