

Garant GRIDLINE

**Kotno delovno mesto s podnožjem s temno sivo delovno ploščo Eluplan,
Dolžina delovne plošče: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920101 1000
GTIN	4062406119577
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Kotno delovno mesto za delovno postajo. Nastavljanje delovne višine v rastru 25 mm z vijaki za utrditev na nožnih delih. S podnožjem iz jeklene pločevine in 4-kotne cevi, nosilnost **250 kg**.

Primerno za:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Brez možnosti električnega nastavljanja višine kotnega delovnega mesta.

Lakiranje:

Nožni del antracitna RAL 7016 (konfiguracija ni možna), **stranice in zadnje stene** svetlo sive RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Pri kombinaciji kotnega delovnega mesta z delovno postajo eLevel ali eLevel+ so k delovnim postajam predpisane obvezne pločevinaste zaščitne ploščice.

Tehnični opis

Debelina delovne plošče	40 mm
Barva površine delovne plošče	temno siva
Masa	80 kg
Globina	800 mm

Serija	Delovna postaja
Debelina obloge	2 mm
Princip nastavljanja višine	kompletna postavitev
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	ne
Iztekajoče na globino plošče	700 mm
Material delovne plošče	ST-leseno jedro s prevleko iz umetne mase Eluplan
Brezstopenjsko nastavljanje višine	ne
Površina delovne plošče	Antistatična prevleka, visoko odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi
Širina	1100 mm
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	750 - 1000 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Obloga delovne plošče	Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja)
Globina delovne plošče	1000 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine delovnega mesta	750-1000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	mehansko
Debelina plošče	40 mm
Izravnavna višine	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Kotno delovno mesto

