

ALLURIS

Ročna naprava za preizkušanje FMT-220 Z ročnim kolesom., Tip: 2500-600**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478996 2500-600
GTIN	4260244680987
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

- **Robustna, do 2500 N obremenljiva konstrukcija iz aluminija in plemenitega jekla z dodatno vodilno tračnico.**
- **Odlično vodenje pri meritvah tlaka in nateznih sil z dodatno linearno enoto.**
- **Natančno pozicioniranje s po višini nastavljivim vretenskim gonilom z ročnim kolescem.**
- **Miza z možnostjo pritrditve vpenjalnih naprav ali plošč z utori.**
- **Zelo prilagodljiva montažna plošča za digitalne merilnike moči.**
- **Stransko ročno kolo se lahko nadomesti z motornim pogonom.**

Uporaba:

Za enostavne teste materiala, komponent in gradbenih elementov, ki niso odvisni od hitrosti, pri zagotavljanju kakovosti ali proizvodnji.

Obseg dobave:

Navpična naprava za preizkušanje z ročnim pogonom, vklj. s pritrdilnimi elementi za merilnike sile in navodili za uporabo (merilnik sile je treba naročiti posebej).

Dodatni pribor:

Digitalni merilniki moči art. 478980 – 478987. Opcija motorja ima možnost dograditve. T-utorna plošča vključno s 4 T-utornimi maticami FMT-937 po ponudbi.

Tehnični opis

Širina	200 mm
Višina	960 mm
Dolžina	280 mm
maksimalno območje uporabe	2500 N
Priključek za vpenjala	M6
Globina prostora za preizkušanje	120 mm
Višina prostora za preizkušanje	600 mm
Podajanje (na obrat)	1 mm
Podajanje (maksimalni hod)	120 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Naprava za preizkušanje

Pribor

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) Merilno območje 50 N	478987 50
Precizni digitalni merilnik sile FMI-B30 (USB) Merilno območje 1000 N	478985 1000
Digitalni merilnik največje sile FMI-B20 Merilno območje 500 N	478983 500
Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) Merilno območje 5 N	478987 5
Digitalni merilnik največje sile FMI-B20 Merilno območje 50 N	478983 50
Digitalni merilnik največje sile FMI-B20 Merilno območje 100 N	478983 100
Digitalni merilnik največje sile FMI-B20 Merilno območje 2500 N	478983 2500
Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) Merilno območje 1000 N	478987 1000
	478987 2500

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) Merilno območje 2500 N

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B30 (USB) Merilno območje 100 N

478985 100

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B30 (USB) Merilno območje 2500 N

478985 2500

Digitalni merilnik sile FMI-S10 (solarni) Merilno območje 500 N

478980 500

Digitalni merilnik največje sile FMI-B20 Merilno območje 1000 N

478983 1000

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B30 (USB) Merilno območje 50 N

478985 50

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) Merilno območje 100 N

478987 100

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B30 (USB) Merilno območje 5 N

478985 5

Digitalni merilnik sile FMI-S10 (solarni) Merilno območje 100 N

478980 100

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B30 (USB) Merilno območje 500 N

478985 500

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) Merilno območje 500 N

478987 500