

HOLEX**Mali roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: F0313****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546910 F0313
GTIN	4045197724281
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkar iz karbidne trdine s držalom \varnothing 3 mm. **Krožni lok** (RBF).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Oblika	F0313
Kratka oznaka	Z7
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Opis oblike	Okrogli lok
\varnothing glave	3 mm
Celotna dolžina	38 mm
\varnothing držala	3 mm
Dolžina glave	14 mm
Serija	Ozobje Z7
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		