


Garant

Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Nosilnost maks. 350 / 300 kg, delovna plošča Eluplan, temna, Tip: 1500

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920306 1500
GTIN	4062406119799
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovno ogrodje z dvižno enoto s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. 50 mm debela plošča iz temnega Eluplana. Delovna miza **brez** pločevinastih zaščitnih ploščic; ni možna postavitve v vrsto.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi, prečna ojačitev, antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Priporočilo:

Lahka montažna dela sede in stoje.

Napotek:

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Ohišij ne montirajte pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

Tehnični opis

Debelina delovne plošče	50 mm
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	da
Globina	750 mm
Širina	1500 mm

Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	610 - 1200 mm
Nosilnost pri trajni obremenitvi	350 kg
Masa	89 kg
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Material delovne plošče	iz temnega Eluplana
Maksimalna nosilnost	350 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Hitrost dviganja	22 mm/s
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	350 kg
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	50 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize