



## Zaščitna čelada EuroGuard, Barva: BLUE



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097802 BLUE
GTIN	4017765057480
Razred artikla	09K

### Opis

#### Izvedba:

Lahka zaščitna čelada iz polietilena z visoko gostoto in **povišano stransko trdnostjo** z dvostenskim notranjim profilom. Zelo primerna za uporabo na prostem pri nizkih **temperaturah do -20 °C**. **Velikačelna površina** s potiskanim območjem velikosti 5 x 5 cm. Z **nastavljivim stranskim prezračevanjem**.

- **6-točkovni trak z nastavljanjem višine**
- **30 mm držali Euroslot**
- **Trak za zadrževanje znoja iz industrijskega usnja**
- **Ravna oblika z dežnim robom**
- **Z vrtljivim zapiralom**

#### Uporaba:

Gradbeništvo, visoke in nizke gradnje.

#### Standard:

DIN EN 397

#### Primerno za:

Čepi za zaščito sluha art. 097753; 097756

Material školjke čelade: HDPE

Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Velikost: 53 - 61 cm

Masa: 340 g

### Tehnični opis

Nastavljanje dolžine	Vrtljivo zapiralo
Barva	BLUE
Masa	340 g
Odpornost na mraz	Do -20 °C
Velikost	53 - 61 cm
Material školjke čelade	HDPE
Vrsta izdelka	Zaščitne čelade

## Pribor

Zaščitne slušalke Peltor™ Optime™, izvedba za zaščitno čelado Tip 2	097753 2
Zaščitne slušalke Peltor™ Optime™, izvedba za zaščitno čelado Tip 3	097753 3
Zaščitne slušalke Tip HELMET	097795 HELMET
Zaščitne slušalke Peltor™ Optime™, izvedba za zaščitno čelado Tip 1	097753 1