

Mahr**Kompaktni merilnik dolžine, Tip: 1200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434707 1200
GTIN	4059192054687
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Kompaktno ohišje s kontrastnim barvnim ravnim prikazovalnikom z visoko ločljivostjo. Priključek za 1 induktivno tipalo. Prikazovalnik z brezstopenjskim nastavljanjem naklona za optimalno nastavitve kota gledanja. Omogočen je preklop smeri merjenja. Omrežno in baterijsko napajanje.

Funkcija:

- **Dinamične merilne funkcije: maks, min, maks-min**
- **Centriranje prikaza na sredino tolerančnih omejitev**
- **Zaščita menija z geslom**

Uporaba:

Kot prikazovalnik induktivnega tipala kompatibilnega z Mahr napravami, za enostavne merilne naloge (+ A, – A). Idealno za mobilno uporabo in za od omrežja neodvisno uporabo v delavnici in proizvodnji.

Obseg dobave:

Vklj. z vtičnim omrežnim napajalnikom (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498938.

Vmesnik: Vmesnik RS232C

Merilno območje: ± 3 do $\pm 5000 \mu\text{m}$

Nastavljiva skala: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 μm

maksimalna ločljivost: 0,1 μm

Dolžina: 150 mm

Širina: 130 mm

Višina: 170 mm

Tehnični opis

Dolžina	150 mm
Širina	130 mm
maksimalna ločljivost	0,1 µm
Višina	170 mm
Masa	1 kg
Nastavljiva skala	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Merilno območje	±3 do ±5000 µm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vrsta izdelka	Naprave za prikazovanje merilnih vrednosti

Pribor

Induktivno tipalo za merjenje dolžine, z vtičem Tip 1300TA	434750 1300TA
Induktivno tipalo za merjenje dolžine, z vtičem Tip 1300MA	434750 1300MA
Digitalno tipalo za merjenje dolžine, radialno USB Tip GT62	434797 GT62
Priključni kabel Tip D2	498938 D2
Priključni kabel Tip USB2	498938 USB2
Induktivno tipalo za merjenje dolžine Tip 2004M	434760 2004M
Priključni kabel Tip R2	498938 R2
Induktivno tipalo za merjenje dolžine Tip 2004T	434760 2004T

Digitalno tipalo za merjenje dolžine, aksialno USB Tip GT61

434795 GT61