

Pločevinasta kasetna za orodje Extra, Tip: 5/530



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	693455 5/530
GTIN	2050001895400
Razred artikla	66K

Opis

Izvedba:

Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej). Pokrov je pritrjen po celotni dolžini.

Posebno čvrsta izvedba, delno iz 0,9 mm jeklene pločevine.

Lakiranje:

Oranžen zaboj, ročaja antracitno siva, prašnata barva.

Zunanja dolžina: 530 mm

Zunanja širina: 200 mm

Zunanja višina: 200 mm

Izvedba: 5-del.

Masa: 6,3 kg

Tehnični opis

Masa	6,3 kg
Zunanja širina	200 mm
Zunanja dolžina	530 mm
Izvedba	5-del.
Zunanja višina	200 mm
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

Pribor

Ključavnica s kombinacijo števil \varnothing ohišja 40 mm	085830 40
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje \varnothing ohišja 40 mm	085875 40
Obešanka ALUTITAN različno zaklepanje \varnothing ohišja 50 mm	085868 50
Garnitura cilindričnih ključavnic, 4-delna, vsaka garnitura z enakim zaklepanjem \varnothing ohišja 40 mm	085865 40
Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje \varnothing ohišja 50 mm	085850 50
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje \varnothing ohišja 40 mm	085882 40
Cilindrična ključavnica, standardna kakovost različno zaklepanje \varnothing ohišja 50 mm	085860 50
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom enako zaklepanje \varnothing ohišja 40 mm	085876 40
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje \varnothing ohišja 50 mm	085890 50
Ključavnica s kombinacijo števil \varnothing ohišja 40 mm	085885 40
Precizna cilindrična ključavnica enako zaklepanje \varnothing ohišja 50 mm	085870 50
Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje \varnothing ohišja 40 mm	085855 40
Ključavnica s kombinacijo števil \varnothing ohišja 50 mm	085831 50
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje \varnothing ohišja 40 mm	085866 40
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje \varnothing ohišja 50 mm	085880 50
Ključavnica s kombinacijo števil z visokim lokom \varnothing ohišja 50 mm	085832 50