

## Zaboji za orodje, Tip: 690



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	693470 690
GTIN	2050001777683
Razred artikla	66K

### Opis

#### Izvedba:

Jeklena pločevina debeline 1 mm z vtisnjenimi zaobljenimi robovi. 2 nosilna ročaja in naslon pokrova. Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej).

#### Lakiranje:

Srebrno siva RAL 7001, **prašnata barva.**

Zunanja dolžina: 690 mm

Zunanja širina: 360 mm

Zunanja višina: 310 mm

Uporabna dolžina: 660 mm

Uporabna širina: 170 mm

Uporabna višina: 50 mm

### Tehnični opis

Uporabna dolžina	660 mm
Zunanja širina	360 mm
Zunanja dolžina	690 mm
Masa	16 kg
Uporabna širina	170 mm

Zunanja višina	310 mm
Uporabna višina	50 mm
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

## Pribor

Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085855 40
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom enako zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085876 40
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085882 40
Garnitura cilindričnih ključavnic, 4-delna, vsaka garnitura z enakim zaklepanjem Ø ohišja 40 mm	085865 40
Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085850 50
Ključavnica s kombinacijo številc Ø ohišja 40 mm	085885 40
Ključavnica s kombinacijo številc Ø ohišja 50 mm	085831 50
Ključavnica s kombinacijo številc Ø ohišja 40 mm	085830 40
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085880 50
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085890 50
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085866 40
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Precizna cilindrična ključavnica enako zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085870 50
Ključavnica s kombinacijo številc z visokim lokom Ø ohišja 50 mm	085832 50
Obešanka ALUTITAN različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085868 50
Cilindrična ključavnica, standardna kakovost različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085860 50

