

Nadomestni vložek za orodje, Tip: 690



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	693475 690
GTIN	8716736002240
Razred artikla	66K

Opis

Lakiranje:

Srebrno siva RAL 7001, **prašnata barva.**

Uporabna dolžina: 660 mm

Uporabna širina: 170 mm

Uporabna višina: 50 mm

Tehnični opis

Uporabna dolžina	660 mm
Uporabna širina	170 mm
Uporabna višina	50 mm
Vrsta izdelka	Skladiščne škatle

Pribor

Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085882 40
Obešanka ALUTITAN različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085868 50
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085866 40
	085875 40

Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm

Garnitura cilindričnih ključavnic, 4-delna, vsaka garnitura z enakim zaklepanjem Ø ohišja 40 mm

085865 40

Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm

085850 50

Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm

085885 40

Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm

085890 50

Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm

085855 40

Cilindrična ključavnica, standardna kakovost različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm

085860 50

Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm

085830 40

Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom enako zaklepanje Ø ohišja 40 mm

085876 40

Precizna cilindrična ključavnica enako zaklepanje Ø ohišja 50 mm

085870 50

Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 50 mm

085831 50

Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm

085880 50

Ključavnica s kombinacijo števil z visokim lokom Ø ohišja 50 mm

085832 50