



Premi brusilnik, Tip: 722322



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077261 722322
GTIN	4014586880501
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Izjemno priročni premi brusilnik.**
- **Miren tek zaradi večkrat uležajenega vretena.**
- **Zmogljiv motor z visoko močjo.**
- **Zaradi regulacije vrtljajev izjemno primeren za obdelavo plemenitega jekla, kot tudi za brušenje in poliranje.**
- **Primeren za brusne čepce in rezkarje karbidne trdine.**

S FEIN **ErgoGrip** z ergonomično prilagojenim ročajem za manj utrudljivo delo.

Univerzalni premi brusilnik za uporabo na težko dostopnih mestih. Ozek priročen vrat omogoča notranje brušenje.

Zmogljiv priročen premi brusilnik s **kratkim vratom vretena**. Primeren tudi za delno stacionarno uporabo.

- **Izjemno zmogljiv premi brusilnik FEIN ErgoGrip.**
- **Velika potopna globina, dolžina ležaja z vratom: 173 mm.**
- **POWERtronic s stabilizacijo števila vrtljajev in zaščito pred preobremenitvijo.**
- **Z dolgim vratom vretena.**

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno stročnico Ø 8 mm, 2 vpenjalnima ključema ZK13 in ZK17.

Napotek:

Premi brusilniki so primerni za uporabo rezkalnih čepov do Ø 12 mm.

Tehnični opis

Masa	2,1 kg
------	--------

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Poraba moči	1010 W
Dolžina kabla	4 m
Elektronska izbira vrtljajev	da
Oznaka proizvajalca	GSZ11-320PERL
Območje števila vrtljajev	9500 - 32500 min ⁻¹
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	8 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalne stročnice za preme brusilnike Ø vpenjalne stročnice 8 mm

077268 8