



Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 29-delna, Tip: P



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	634120 P
GTIN	4013288173867
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M12 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M10.

Za vijake Phillips in Pozidriv z navojem M2–M6 ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M3,5–M8.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Vsebina:

S skoznjim 4-kotnikom art. 635290.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 9 kos

vel. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 5 kosov, art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Vijačni nastavki za profil Phillips: 3 kosi art. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki Pozidriv: 2 kosa art. 675320 vel. 1/25; 2/25

Vijačni nastavki Torx®: 6 kosov, art. 675340 vel. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Podaljški s hitro vrtljivim tulcem: 1 kos 200 mm

Podaljšek Wobble: 1 kos 76 mm

Spojno držalo s hitrovpentalno glavo: 1 kos, 3/8-colski 4-kotnik – 1/4-colski 6-kotni vijačni nastavek

Raglja (vel. P): 1 kos, art. 635290 s skozišnjim 4-kotnikom

Raglja (vel. S): 1 kos, art. 635295 z dvosmerno ragljo

Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprijemalno zadrigo

Tehnični opis

Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Število delov	29
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-19 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-8 mm
Oznaka proizvajalca	8100 SB 7
Pakiranje	Tekstilna torbica, samopritrdilno zapiranje
Dolžina	262 mm
Širina	120 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 5 mm

675240 5

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zarez/celotna dolžina 2/25 mm

675310 2/25

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 6 mm	675240 6
Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Metal s skozišnjim 4-kotnikom, 3/8 cole z izmetačem	635290
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675320 2/25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675310 1/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 3 mm	675240 3
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675320 1/25
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 4 mm	675240 4
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 8 mm	675240 8
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX27	675340 TX27
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675310 3/25