

JEPSON POWER**List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® Ø 230 × 25,4 mm, za INOX, Število zob: 48**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078239 48
GTIN	4260052463291
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.

- **Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.**
- **Zelo dolga življenjska doba.**
- **Visoka kakovost rezov.**
- **Možnost petkratnega ostrenja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).**

Napotek:

Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Število zob	48
Število zob optimizirano za	Univerzalno
Širina reza B	2 mm
Primerne za	078234 vel. 8230

Primerno za material

za INOX

Vrsta izdelka

List krožne žage