



## LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 12 V, Tip: M12TLED



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Razred artikla	07A

### Opis

**Izvedba:**

Robustna Li-ionska akumulatorska svetilka z nastavljivo z veliko svetilnostjo. Ročne svetilke z nastavljivo LED-glavo svetilke.

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Primerno za:**

Akumulatorje Milwaukee 12 V MB12.

**Obseg dobave:**

**Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	M12TLED-0
Napetost akumulatorja	12 V
Vrsta IP-zaščite	IP 54

Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok	120 lm
Napajanje	Akumulatorska
Območje naklona	0 - 90 stopinj
Značilnost blagovnega imena	12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

---

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC