



## Merilna ura s tipalno ročico Tesatast, dolžina tipalne ročice 12,5 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,4/29mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436205 0,4/29
GTIN	7630041110456
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

#### Odčitavanje 1/100.

**TESA** – merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Robustno ohišje, merilne ure so neobčutljive na magnetna polja. **Swiss Made.**

#### Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od zelenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

#### Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

#### Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

#### Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

#### Napotek:

**Dodatne informacije DIN 2270: Odčitavanje 0,01** – območje odstopanja 10 µm, celotno območje odstopanja 13 µm, območje spremembe smeri merjenja 3 µm.

## Tehnični opis

Ø ohišja	29 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje v vsako smer	0,4 mm
Merilna sila	0,15 N
Območje naklona	2×120 stopinj
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Dolžina tipalne ročice	11,8 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Standard	DIN 2270
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

## Storitve

Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG

## Pribor

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 12,5 mm Ø merilne kroglice 2R mm	436315 2R
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 12,5 mm Ø merilne kroglice 1 mm	436315 1
Centrirno držalo Tip	436512
	436315 2

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 12,5 mm Ø  
merilne kroglice 2 mm

Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm	359680 120
4-kotno držalo za mala tipala	436510