



Merilna ura s tipalno ročico Tesatast, dolžina tipalne ročice 36,5 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,25/29mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436225 0,25/29
GTIN	7630041110470
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

Merilne ure s tipalno ročico **z dolgo tipalno ročico. Odčitavanje 1/100.**

TESA – merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Robustno ohišje, merilne ure so neobčutljive na magnetna polja. **Swiss Made.**

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od zelenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Napotek:

Dodatne informacije DIN 2270: Odčitavanje 0,01 – območje odstopanja 10 μm , celotno območje odstopanja 13 μm , območje spremembe smeri merjenja 3 μm .

Tehnični opis

Ø ohišja	29 mm
Celotno območje odstopanja f_{cel}	13 μm
Odčitavanje	0,01 mm
Območje odstopanja f_e	10 μm
Merilna sila	0,06 N
Merilno območje v vsako smer	0,25 mm
Območje spremembe smeri merjenja f_u	3 μm
Območje naklona	2×120 stopinj
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Dolžina titalne ročice	36,53 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Standard	DIN 2270
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s titalno ročico

Storitve

Kalibriranje merilne ure s titalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibriranje merilne ure s titalno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

4-kotno držalo za mala tipala	436510
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina titalne ročice 36,5 mm Ø merilne kroglice 1 mm	436317 1

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 36,5 mm Ø merilne kroglice 2R mm	436317 2R
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 36,5 mm Ø merilne kroglice 2 mm	436317 2
Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm	359680 120
Centrirno držalo Tip	436512