



## Merilna ura s tipalno ročico Tesastast, dolžina tipalne ročice 36,5 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,25/38mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436225 0,25/38
GTIN	7630041110487
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

Merilne ure s tipalno ročico **z dolgo tipalno ročico. Odčitavanje 1/100.**

**TESA** – merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Robustno ohišje, merilne ure so neobčutljive na magnetna polja. **Swiss Made.**

#### Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od zelenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

#### Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

#### Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

#### Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

#### Napotek:

**Dodatne informacije DIN 2270: Odčitavanje 0,01** – območje odstopanja 10 µm, celotno območje odstopanja 13 µm, območje spremembe smeri merjenja 3 µm.

## Tehnični opis

Območje spremembe smeri merjenja $f_u$	3 µm
Merilna sila	0,06 N
Celotno območje odstopanja $f_{cel}$	13 µm
Merilno območje v vsako smer	0,25 mm
Območje odstopanja $f_e$	10 µm
Ø ohišja	38 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Območje naklona	2×120 stopinj
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Dolžina tipalne ročice	36,53 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Standard	DIN 2270
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

## Storitve

DAkKS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG
Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG

## Pribor

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 36,5 mm Ø merilne kroglice 1 mm	436317 1
	436317 2R

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 36,5 mm Ø  
merilne kroglice 2R mm

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 36,5 mm Ø  
merilne kroglice 2 mm

436317 2