

**Grip klešče PLUS, z nastavljivo spodnjo čeljustjo, Celotna dolžina: 230mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	708901 230
GTIN	3662424019821
Razred artikla	73R

Opis**Izvedba:**

Preprosta in varna uporaba. Neutrudljivo in hitro odpiranje s **sprostitvenim stikalom** na spodnjem ročaju. Velika vpenjalna širino in globina, petkratna hitra nastavitvev in dodatna fina nastavitvev. Spodnja čeljust globoko zakrivljena za vpenjanje U in kotnih profilov, cevi itd. Nazobljene prijemalne čeljusti in posebej čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Klešče so v celoti nikljane.

Uporaba:

Za zanesljivo prijemanje profilov, ploščatih materialov in cevi. Vpenjalna sila nastavljiva do 10.000 N.

Material:

Prijemalni čeljusti iz visokolegiranega kromvanadijmolibdenovega jekla, utopno kovane.

Tehnični opis

celotna dolžina	230 mm
Dolžina čeljusti	40 mm
Vpenjalna širina za pravokotni material	40 mm
Vpenjalna širina za okrogli material	80 mm
Vrsta izdelka	Grip klešče