

**Grip klešče PLUS, z nastavljivo spodnjo čeljustjo, Celotna dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	708901 250
GTIN	3662424019838
Razred artikla	73R

Opis**Izvedba:**

Preprosta in varna uporaba. Neutrudljivo in hitro odpiranje s **sprostitvenim stikalom** na spodnjem ročaju. Velika vpenjalna širino in globina, petkratna hitra nastavitvev in dodatna fina nastavitvev. Spodnja čeljust globoko zakrivljena za vpenjanje U in kotnih profilov, cevi itd. Nazobljene prijemalne čeljusti in posebej čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Klešče so v celoti nikljane.

Uporaba:

Za zanesljivo prijemanje profilov, ploščatih materialov in cevi. Vpenjalna sila nastavljiva do 10.000 N.

Material:

Prijemalni čeljusti iz visokolegiranega kromvanadijmolibdenovega jekla, utopno kovane.

Tehnični opis

celotna dolžina	250 mm
Dolžina čeljusti	60 mm
Vpenjalna širina za pravokotni material	50 mm
Vpenjalna širina za okrogli material	110 mm
Vrsta izdelka	Grip klešče