



Merilna ura s tipalno ročico Interapid, z uro v poševni legi, Merilno območje v vsako smer/ \varnothing ohišja: 0,8/39mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436277 0,8/39
GTIN	7630041119138
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

Odčitavanje 1/100.

Z 20° naklonom merilne ure.

TESA – merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Robustno ohišje, merilne ure so neobčutljive na magnetna polja. **Swiss Made.**

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom \varnothing 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Tehnični opis

Območje spremembe smeri merjenja f_u	3 μm
Merilno območje v vsako smer	0,8 mm
Merilna sila	0,12 N
Odčitavanje	0,01 mm
Celotno območje odstopanja f_{cel}	23 μm
\varnothing ohišja	39 mm
Območje odstopanja f_e	10 μm
Območje naklona	2×105 stopinj
\varnothing vpenjalnega držala h6	4 mm
Dolžina tipalne ročice	17,4 mm
\varnothing merilne kroglice	2 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

Storitve

DAkKS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG
Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG

Pribor

Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm	359680 120
Centrirno držalo Tip	436512
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 16,5 mm \varnothing merilne kroglice 2 mm	436326 2

4-kotno držalo za mala tipala

436510